

Schneiden

Bohren

Fräsen

Bürsten

Schleifen

Polieren

Kleben

DEKTON



## Ceramic-Line für Dekton

- Sandwich
- auch lieferbar in den Ø 250, 300, 350, 450 und 500 mm

Ø mm	400
Bohrung mm	60
U/min   Vorschub m/min	1500 - 1700   0,7 - 0,8
Art.-#	128584



## Ultradünn

Die Diamanttrennscheibe für hohe Ansprüche in der Genauigkeit.

- verstärkter Flanschbereich für hohe Stabilität
- schneidet extrem schnell und mühelos
- Belagbreite 1,2 mm | Bohrung 22,2 mm

Ø mm	Art.-#	Ø mm	Art.-#
115	5115020	180	5180020
125	5125020	230	5230020
150	5150020		



## Dia-Hohlbohrer Ceramic-Line für Dekton

- Arbeitslänge 40 mm
- Aufnahme R1/2"
- Drehzahl 2000 U/min bei 40 mm/min Absenkung

Ø mm	Art.-#	Ø mm	Art.-#
20	128576	40	128580
30	128577	50	128581
32	128578	60	128582
35	128579	68	128583



## Diatouch-Satinierbürste

- für eine unverwechselbare Oberflächenstruktur
- Ø 100 mm, Aufnahme M14/SF-RG
- patentiertes Bürstensystem

Körnung	Art.-#
46/0	127955
60/0	127956
120/0	128558



## Dia-Finger-Fräser Ceramic-Line für Dekton

Ø mm	20
Arbeitslänge mm	40
Aufnahme	R 1/2"
Drehzahl U/min	6500-12000
bei Vorschub mm/min	250-320
Art.-#	128585



## Dia-Kopffräser Type Gelb

Ø mm	20
Aufnahme	R 1/2" außen
Drehzahl U/min	7000
bei Vorschub mm/min	2500
Zustellung mm	0,5
Art.-#	5004648



## Edelstahl-Adapter

- ▀ R1/2" außen - M12 innen
- ▀ benötigt für Dia-Kopffräser 20 mm

für Dia-Kopf Ø mm	20
Gesamtlänge mm	100
Bohrtiefe mm	65
Art.-#	5007013



## Dia-Hybrid-Flash

- ▀ Ø 100 mm, Klettverschluss
- ▀ für die Nass- und Trockenbearbeitung
- ▀ erzeugt eine erstklassige Tiefenglanzpolitur
- ▀ zusätzliche Moosgummieinlage für mehr Arbeitskomfort

Korn	Art.-#	Korn	Art.-#
K-1	128586	K-5	128590
K-2	128587	K-6	128591
K-3	128588	K-7	128592
K-4	128589		



## Dia-Gloss-Magnum Kupfer

- ▀ kupfergebundene Schleifringe für eine lange Standzeit
- ▀ zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen ohne Flottierung
- ▀ Belaghöhe 11 mm
- ▀ Bohrung 40 mm
- ▀ SF-Aufnahme

	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Korn	Art.-#	Art.-#
50	113234	114718
100	113235	114720
200	113236	114722



## Dia-Gloss-Magnum

- ▀ einzigartig hochwertig konzipierte Kunstharzbindung
- ▀ zum Einsatz auf Kantenschleifmaschinen ohne Flottierung
- ▀ Belaghöhe 11 mm
- ▀ Bohrung 40 mm
- ▀ SF-Aufnahme

	Ø 125 mm	Ø 150 mm
Korn	Art.-#	Art.-#
50	112746	114717
100	112747	114719
200	112748	114721
400	112749	114723
800	112750	114724
1500	112751	114725
3000	112752	114726
Polierer	112753	114727



## Dia-Gloss-Magnum Fase

- ▀ perfekt geeignet zum Schleifen und Polieren der Fasen auf allen Kantenschleifanlagen
- ▀ die hochwertige Kunstharzbindung ermöglicht eine schön polierte Fase ohne Rillenbildung
- ▀ Ø 125 mm / SF-Aufnahme
- ▀ Bohrung 55 mm
- ▀ Belaghöhe 7 mm

Korn	Art.-#
300	129191
400	129192
600	129193
800/1000	129195
1200	129196
1800/3500	129197
Polierer	129198

## Multidek

- ▀ 2-komponenten Spezialklebstoff für Dekton
- ▀ für hochfeste Verklebungen
- ▀ verwendbar mit einfacher Silikonpresse
- ▀ Mischverhältniss 1:1
- ▀ Farbauswahl entsprechend Dektonöne
- ▀ für Innen- und Außeneinsatz

Farbe	Art.-#
Transparent	128611
Zenith	128612
Domoos	128607
Sirocco	128610
Danae	128605
Kadum	128608
Keranium	128609



Weha Ludwig Werwein GmbH  
Postfach 1355  
86331 Königsbrunn  
GERMANY

Tel. +49 (0) 8231 | 6007-179  
Fax +49 (0) 8231 | 6007-132  
info@weha.com  
www.weha.com



Steinbearbeitungsmaschinen  
Vertriebsgesellschaft m.b.H.  
Lange Gasse 17 | 1080 Wien  
AUSTRIA

Tel. +43 (0) 1 | 40 393 40  
Fax +43 (0) 1 | 40 393 40-40  
office@weha-wien.at  
www.weha-wien.at